


**CNMG 120408, Categorie: CA510**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 CA510 Categorie: CA510  
 Sfărâmător de aşchii: PS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmător de aşchii	PS
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 450 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire