



Capete de frezat la 90° MEC11T, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 16/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Filet de prindere M	M8
Lungimea totală L_{ges}	25 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	10 mm
Ø tăişului D_c	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	26 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,27 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	9 mm
Ø D_3	10 mm

Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------