


CNMG 120408, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmbător de așchii: MS

Adâncime de tăiere a_p : 0,7 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,7 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmbător de așchii	MS
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire