



Suport pentru rola de roluire Cap rabatabil, pe dreapta, Mărime coadă: 10-16



Date comandă

Numărul de comandă	291416 10-16
GTIN	4030741083167
Clasa articolului	29M

Descriere

Execuție:

Cap rabatabil al sculei (domeniu de ajustare $\pm 90^\circ$).

Avantaj:

Calitatea suprafeței posibilă până la Rz 2 μm .

Aplicație:

Pentru prelucrarea materialelor cu până la 45 HRC. Ideal pentru prelucrarea suprafețelor cu contururi complexe și continue.

Pentru netezirea **conturilor fără întreruperi** (convexe, concave, cilindrice și conice) precum și a suprafețelor plane. Se recomandă și pentru aplicații până la guler.

Livrare:

Dimensiunea cozii 10, inclusiv adaptor pentru coadă 12 mm $\times$ 12 mm și 16 mm $\times$ 16 mm.

Atenție:

Rolele de roluire trebuie comandate separat!

Notă:

Recomandări detaliate de utilizare găsiți în manualul de operare anexat.

Verificați eventualele contururi de interferență (dimensiunea x a rolei = 2,5 mm).

Descriere tehnică

Fișă de date

Caracteristici nume produs

pe dreapta

Tip produs

Sculă de laminat