

**KOMET® Cuțit de degroșat Forma g, Tip: B05L****Date comandă**

Numărul de comandă	240074 B05L
GTIN	4047109017795
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Materialul sculei: HSS Co 10

Adâncime de găurire: 80 mm

Pentru găuri cu Ø de la: 12 mm

Lungimea totală: 125 mm

Ø cozii: 8 mm

Descriere tehnică

Tip	B05L
Lungimea totală	125 mm
Adâncime de găurire	80 mm
Pentru găuri cu Ø de la	12 mm
Ø cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

