

**KOMET® Cuțit de degroșat Forma g, Tip: B06L****Date comandă**

Numărul de comandă	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Clasa articolului	24H

**Descriere****Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

**Materialul sculei:**

**HSS/Co10** – pentru materiale greu de prelucrat.

**Notă:**

**Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.**

Materialul sculei: HSS Co 10

Adâncime de găurire: 90 mm

Pentru găuri cu Ø de la: 14 mm

Lungimea totală: 125 mm

Ø cozii: 10 mm

**Descriere tehnică**

Pentru găuri cu Ø de la	14 mm
Tip	B06L
Lungimea totală	125 mm
Adâncime de găurire	90 mm
Ø cozii	10 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

