

Garant**Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	320649 2
GTIN	4069515008310
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Execuție ușoară cu carcasă subțire.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**
- **Coadă CM călită și șlefuită.**

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.

Geometrie extrem de subțire, cilindrică a vârfului pentru o accesibilitate maximă pe suprafața plană.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici și mari.

Potrivit în special pentru producerea de filete externe chiar mai mici direct pe partea frontală (spațiu pentru mașina de filetat). Permite fixarea pe centrările interne (înecate).

Descriere tehnică

Pentru piese cu greutate de	130 kg
Lungimea vârfului C	29 mm
Lungime utilă B	73 mm

Fișă de date

Cel mai mic Ø de vârf 60° A1	6 mm
Lungime vârf C1	12 mm
Tip produs	Vârf rotativ