


Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGW 060202 FN, MKD****Date comandă**

Numărul de comandă	265899 NU
GTIN	4069515008389
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Tăiș universal (NU) pentru toate metalele neferoase și materialele sintetice (PMMA, POM, acrilic etc.).

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	MKD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGW 060202 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,01 - 0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Modelul muchiilor așchietoare	NU
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 1400 m/min
Categorie	MKD
Avans f	0,005 - 0,2 mm/rot
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire