

Garant**Plăcuță amovibilă pentru strunjire VBGW 160404 FN, MKD****Date comandă**

Numărul de comandă	266016 NU
GTIN	4069515008556
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchilor așchietoare.

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,01 - 0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,005 - 0,2 mm/rot
Categorie	MKD
Condiție de tăiere	continuă

Fișă de date

Materialul sculei	MKD
Numărul de schimbări / tășuri	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGW 160412 FN
Modelul muchiilor așchietoare	NU
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 1400 m/min
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire