


KOMET® Cuțit de degroșat Forma g, Tip: B00

Date comandă

Numărul de comandă	240074 B00
GTIN	4047109016378
Clasa articolului	24H

Descriere
Execuție:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Materialul sculei: HSS Co 10

Adâncime de găurire: 10 mm

Pentru găuri cu \varnothing de la: 2,5 mm

Lungimea totală: 50 mm

\varnothing cozii: 8 mm

Descriere tehnică

Adâncime de găurire	10 mm
Lungimea totală	50 mm
Pentru găuri cu \varnothing de la	2,5 mm
Tip	B00
\varnothing cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

