

**Suport M-Drill, Tijă: ZS20****Date comandă**

Numărul de comandă	080750 ZS20
GTIN	4069515008594
Clasa articolului	BAW

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Mandrinele cu bucă elastică M-Drill sunt proiectate cu un inel de răcire din aluminiu cu găuri pentru disiparea eficientă a căldurii generate în timpul prelucrării continue fără așchii. Ca urmare, nu intră căldură în axul mașinii.

Adaptat pentru:

Bucă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680 25.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Descriere tehnică

Piuliță de strângere ER de schimb	25
Lungime activă dimensiune A	76 mm
Cheie de strângere ER	25

Fișă de date

Ø exterior D	42 mm
Pentru buçe elastice tip ER	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Tip produs	Mandrină pentru buçe elastice