

Garant

Freze din carbură cu cap sferic, Diamant, Ø e8 DC: 6 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209785 6
GTIN	4045197476142
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Cu **strat de acoperire diamantat cristalin sp³** de ultimă generație, pentru prelucrarea în siguranță a **materialelor compozite armate, GRP, CRP și grafitului**. Prelungire conică **cu 1°30"** (unghi α).

Toleranță: Contur radial = $\pm 0,01$ mm.

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 6 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 25 mm

Ø de degajare D_1 : 5,8 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Descriere tehnică

Ø D_2	7,1 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în grafit	0,062 mm
Ø de degajare D_1	5,8 mm
Număr de dinți Z	2
L_2	50 mm
Ø tăișului D_c	6 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	25 mm
Ø cozii D_s	8 mm

Lungimea totală L	100 mm
Lungimea tăișului L _c	6 mm
Unghiul elicei	30 grad
Rază R	3 mm
Strat de acoperire	Diamant
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,05×D la freze pentru copiere
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	negru
Tip produs	Freze cilindro-frontale

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------