

**Burghiu pentru prelucrare continuă plat Uni (fără guler), Filetul: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	080753 M6
GTIN	4069515008730
Clasa articolului	BAW

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Burghiu pentru prelucrare continuă plat (fără guler).

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicație:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucșă elastică HOLEX-ER Cod 308964.

Cheie de strângere ER cod 309680.

Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Descriere tehnică

Pentru filet M	M6
Putere recomandată de acționare	1,3 kW
Ø cozii	8 mm

Fișă de date

Grosimea materialului	0,7 - 2,5 mm
Ø găurii de centrare	5,3 mm
Turație recomandată	2500 min ⁻¹
Tip produs	Burghiu pentru prelucrare continuă