

Garant**Freze cu cap sferic din carbură, Diamant, Ø f8 DC / DS: 2/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	209776 2/6
GTIN	4045197544162
Clasa articolului	11Y

Descriere**Execuție:**

Cu **strat de acoperire diamantat cristalin sp³** de ultimă generație, pentru prelucrarea în condiții de siguranță a **materialelor compozite armate, GRP, CRP și grafitului**. Ascuțire cu unghi de așezare dublu detalonat.

Toleranță: contur radial = **±0,01 mm**.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁ incl. degajare	8 mm
Avans f _z pentru frezare prin copiere în grafit	0,022 mm
Ø de degajare D ₁	1,92 mm
Ø tăișului D _c	2 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f _z pentru frezare laterală în grafit	0,022 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	54 mm
Lungimea tăișului L _c	4 mm
Factor de corectare pentru v _c	1,25
Unghiul elicei	30 grad
Rază R	1 mm
Strat de acoperire	Diamant

Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	f8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză cu cap sferic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
PVDF GF20	recomandat	200 m/min	N
POM GF25	recomandat	190 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	170 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	150 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	180 m/min	N
PEEK CF30	recomandat	160 m/min	N
Hibrid	recomandat		
Honeycomb Sandwich	recomandat	350 m/min	N
GRP	recomandat	190 m/min	N
GRP, CRP	recomandat	190 m/min	N
Grafit	recomandat	340 m/min	N
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB