

Garant**Calibru de reglare longitudinală, Tip: 65****Date comandă**

Numărul de comandă	358989 65
GTIN	4069515013758
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

Pentru utilizarea pe mașini de frezat, strunjit și găurit. Pe toate suprafețele magnetice, de ex., portscule, strunguri, bacuri și dispozitive de măsurare.

Avantaj:

- **Reglare fără trepte și rapidă (prin scalare și șurub cu cap striat)**
- **Operare fără scule – pentru manevrare ușoară.**
- **Bază magnetică – pentru montare și stabilitate numai în câteva secunde**
- **nu este necesară demontarea inutilă a portsculelor, pentru a schimba o sculă.**
- **Ajutor mic în locuri greu accesibile.**

Aplicație:

Pentru setarea lungimii sculei sau ca opritor pentru lungimea piesei de prelucrat.

Material:

Aluminiu eloxat.

Descriere tehnică

Lungime activă bară transversală	33 mm
Interval de reglare	25 - 65 mm

Fișă de date

Lungimea totală

70 mm