

**CNMG 190608, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	PH
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190608
Numărul de schimbări / tăisuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire