

Garant**GARANT Softcut® HSI, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Silențiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuțe cu execuție deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuțele amovibile se fixează cu un șurub special, fără posibilitate de forfecare.

Aplicație:

Pentru suprafețe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 8$ mm.

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tășuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	10 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Lungimea totală L _{ges}	42 mm

Ø tăişului D _c	32 mm
Filet de prindere M	M16
Număr de dinți Z	2
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP