



## Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, fără acumulator, încărcător, Tip: M18FPD3-2



### Date comandă

Numărul de comandă	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

**Motor Powerstate fără perii, nu necesită întreținere.** Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, cu moment mare de rotație, de 158 Nm, și cu o lungime totală de numai 175 mm.

#### Livrare:

Versiunea zero – fără acumulator, fără încărcător, cu geantă de transport.

**Notă:**

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Set de pornire compatibil, Cod 073839.

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

**Descriere tehnică**

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă treapta 1	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Model constructiv motor	FUEL™
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	2,1 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Momentul maxim	158 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	16 mm
Număr de acumulatori incluse	2
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	1,85 m/s <sup>2</sup>
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Turație maximă treapta 2	2100 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	M18 FPD3
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	89 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Utilizare tipică	Heavy Duty
Capacitate acumulator	2 Ah
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	11,3 m/s <sup>2</sup>
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

