



Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 50/4Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	50 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	15,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Ø cozii $D_s\ h6$	32 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Număr de dinți Z	4
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	41,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	98 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	93 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,34 grad
Ø D_3	43 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------