

**Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	100 mm
Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	15,7 mm
Număr de dinți Z	7
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,16 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	91,6 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------