

**melabo****Mașină de găurit, Tip: BE650****Date comandă**

Numărul de comandă	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:****Mașina de găurit potrivită pentru orice diametru de alezaj.**

Fiecare mașină de găurit are un interval optim de turație pentru anumite diametre de găurire și dispune și de un ax cu suport cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru utilizare chiar și fără mandrină. Mandrina de strângere rapidă Futuro Plus asigură rezultate precise de găurire prin strângerea automată la găurire.

- **Mașină de găurit mică și maniabilă.**
- **Sistem electronic Vario (V) pentru lucrul la turații adecvate materialelor.**
- **Roțiță de reglare pentru preselecția turației**
- **Funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Mâner cu suprafață de prindere Softgrip antiderapantă.**

**Livrare:**

Inclusiv mandrină de strângere rapidă Futuro Plus.

**Descriere tehnică**

Rotație la dreapta/ stânga	da
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	13 mm

Putere absorbită	650 W
Ø ax prindere	43 mm
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	30 mm
Turație maximă treapta 1	1500 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	BE 650
Greutate	1,8 kg
Lungimea cablului	2,5 m
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de găurit