

**melabo****Mașină de găurit cu percuție, Tip: SBE780-2****Date comandă**

Numărul de comandă	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:****Găurire cu percuție, cu protecție ridicată a utilizatorului.**

Mașinile de găurit cu percuție sunt echipate cu cuplaj de siguranță Metabo S-automatic. La blocarea burghiului, acționarea este decuplată imediat mecanic pentru a minimiza momentul de rotație invers asupra utilizatorului.

- **Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului, pentru durabilitate mare.**
- **Ax cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță, pentru lucrul fără mandrină.**
- **Vario (V) este un sistem electronic pentru lucrul cu turații adecvate materialului.**
- **Rotiță de reglare pentru preselecția turației.**
- **Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii și durabilitate.**
- **Punte rotativă cu perii de carbon, pentru putere maximă și la sensul de rotație pe stânga, de ex., pentru desfacerea șuruburilor blocate.**
- **Funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Manșon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mișcare în timpul lucrului.**

**Descriere tehnică**

Ø maxim de găurire spiralată în beton	18 mm
Denumirea producătorului	SBE 780-2

Lungimea cablului	4 m
Ambalaj	Metabox
Putere absorbită	780 W
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	25 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Turație maximă treapta 1	680 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	8 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Momentul maxim	13 Nm
Momentul maxim	32 Nm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	2,6 kg
Turație maximă treapta 2	1900 min <sup>-1</sup>
Număr maxim de percuții	58900 min <sup>-1</sup>
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Turație de mers în gol	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Turație de mers în gol	0 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție