

**Polizor unghiular GWS, Tip: GWS17125SB****Date comandă**

Numărul de comandă	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Clasa articolului	03C

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular puternic cu design compact cu raport putere-circumferință de prindere îmbunătățit, cu preselecția vitezei și sistem inteligent de frânare

- **cu preselecție a turației**
- **Sistem inteligent de frânare pentru oprirea rapidă a discului la oprirea sculei și drop control.**
- **Comandă recul, protecție la repornire și mâner lateral cu control al vibrațiilor, pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**

Livrare:

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Particularitate	Sistem inteligent de frânare
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate	2,3 kg
Putere absorbită	1700 W
Tensiune nominală	230 V
Interval de turație	2800 - 11500 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GWS 17-125 SB

Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular