

metabo**Mașină de satinat, Tip: SE17-200****Date comandă**

Numărul de comandă	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

mașină de satinat puternică cu motor puternic de 1700 wați pentru măcinare, finisare satinată, periere și lustruire lucioasă.

- **Zonă de prindere subțire pentru ghidare optimă.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață.**
- **Blocare ax și piuliță de strângere fără scule pentru înlocuirea rapidă a accesoriilor.**
- **Reglarea rapidă și fără instrumente a aripii și a mânerului suplimentar.**
- **Mandrină cu formă netedă, care se potrivește pentru un model uniform de măcinare.**
- **Protecție la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un convertizor electronic de cuplu cu roată de reglare: pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	2,9 kg

Denumirea producătorului	SE 17-200 RT
Putere absorbită	1700 W
Lungimea cablului	4 m
Interval de turație	800 - 3000 min ⁻¹
Sistem de prindere	M 14
Lungime role de șlefuit	50 - 100 mm
Moment	17 Nm
Ø role de șlefuit	100 - 200 mm