

metabo**Ferăstrău pentru tăieri oblice și de retezat, Ø 216 mm, Tip: KGSV216M**

Date comandă

Numărul de comandă	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Clasa articolului	03D

Descriere

Execuție:

Ferăstrău pentru tăieri oblice și de retezat cu **funcție de tragere și reglarea turației**.

- **Controlul turației pentru o gamă extinsă de aplicații, de exemplu pentru tăierea profilelor din aluminiu și a materialelor plastice.**
- **Laser integrat pentru tăiere liniară și iluminare cu LED-uri a locului de muncă pentru tăieturi precise.**
- **Extindere ale mesei, de asemenea detașabile pentru a susține piese de prelucrat extrem de lungi.**
- **Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnie integrată de captare a așchiilor.**
- **Cu lamă de ferăstrău „multi-cut” (dinte plat/trapezoidal) pentru o calitate ridicată a tăierii și o durată lungă de viață, de exemplu în profile laminate și din aluminiu.**
- **Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piese late.**
- **Compact, ușor, potrivit și pentru transportul cu o singură mână.**
- **Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dificile cerințe.**
- **Transport ușor datorită mânerelor ergonomice de transport și protecției capului de ferăstrău.**
- **Electronică cu undă completă Vario-Constamatic (VC) pentru lucrul la turații adecvate materialului, care rămân aproape constante sub sarcină.**
- **Reglarea rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de blocare.**

- **Extindere ale mesei, de asemenea detașabile pentru a susține piese de prelucrat extrem de lungi.**
- **Lumină de lucru LED strălucitoare pentru iluminarea interfeței (alimentată de la rețea, fără baterii necesare).**
- **Opritoare înalte, reglabile lateral, pentru tăiere sigură.**
- **Gheară de prindere rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat de deasupra sau din față.**
- **Opritor de adâncime pentru producerea ușoară a canelurilor.**
- **Capul de ferăstrău poate fi înclinat spre stânga, cu un interval suplimentar de unghiuri pentru cavitățile posterioare.**
- **Toate gradațiile și elementele de comandă pot fi vizualizate și operate intuitiv din poziția de lucru.**
- **Schimbarea simplă a pânzei de ferăstrău prin blocarea axului; nu este necesară demontarea capacului de protecție a lingurii.**

Livrare:

Lamă de multifuncțional din carbură (60 dinți), 2 extensii ale mesei integrate, opritor de tăiere la lungime, clemă de material, sculă pentru schimbarea lamelor de ferăstrău, retractare cablu și de colectare a așchiilor.

Notă:

Pentru discuri de circular potrivite, consultați Cod 584004 – 593930.

Descriere tehnică

Unghi maxim de îmbinare la colț stânga	47 grad
Lungime	760 mm
Înălțime	340 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø găurii pânzei de ferăstrău	30 mm
Turație maximă	5500 min ⁻¹
Lățime	475 mm
Denumirea producătorului	KGSV 216 M
Unghi de înclinare dreapta	2 grad
Lungimea cablului	2 m
Unghi maxim de îmbinare la colț dreapta	47 grad
Ø pânză de ferăstrău	216 mm
Unghi maxim de înclinare stânga	47 grad
Greutate	13,5 kg

Putere absorbită	1350 W
Adâncimea maximă de tăiere 90°	65 mm
Adâncimea maximă de tăiere 45°	36 mm
Lățime de tăiere	305 / 205 mm
Caracteristici nume produs	Ø 216 mm
Tip produs	Ferăstrău