

**DNMG 150604, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CCX Categorie: CCX
Sfârâmător de aşchii: PP
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 210 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	PP
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	210 - 450 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Metalceramice
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Categorie	CCX
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire