

**TNMG 160404, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	CCX
Sfărâmător de așchii	PP
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Materialul sculei	Metalceramice
Numărul de schimbări / tășuri	6
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	210 - 450 m/min

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire