

**DNMG 150608, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 CCX Categorie: CCX
Sfârâmător de așchii: PP
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 210 - 450 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CCX
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	210 - 450 m/min
Materialul sculei	Metalceramice
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmător de așchii	PP
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire