

**VNMG 160408, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 CCX Categorie: CCX
Sfârâmător de așchii: PP
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 210 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	PP
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CCX
Materialul sculei	Metalceramice
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	210 - 450 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire