

**VNMG 160404, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Materialul sculei	Metalceramice
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	210 - 450 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	PP
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot

Categorie	CCX
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire