



KOMET® UniTurn® Cuțit pentru canelare interioară, pe dreapta, L2 = 25 mm, Ø Dmin / lățime de canelare l: 5/2 mm



Date comandă

Numărul de comandă	240162 5/2
GTIN	4047109071834
Clasa articolului	24S

Descriere

Execuție:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Răcire interioară: da

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Ø cozii d: 8 mm

Adâncime maximă de retezare t_{max} : 1 mm

suport de prindere recomandat Cod 240100: 12/8; 16/8

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø începând de la D_{min}	5 mm
a	4,7 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Ø cozii d	8 mm
Adâncime maximă de retezare t_{max}	1 mm
f	2,25 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100	12/8; 16/8
Răcire interioară	da

Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,02 mm/rot
Lungime utilă	25 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 25 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Accesorii

KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) Ø cozii d / Ø găurii d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) Ø cozii d / Ø găurii d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------