

**CC.T 060202, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 060202 CCX Categorie: CCX
Sfărâmtător de aşchii: PP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,8 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 310 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Metalceramice
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Sfărâmtător de aşchii	PP
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	CCX
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 310 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire