

**WNMG 080404, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	210 - 450 m/min
Sfărâmător de așchii	PP
Numărul de schimbări / tășuri	6
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Categorie	CCX
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire