

**CCMT 09T308, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 09T308 CCX Categorie: CCX

Sfârâmător de aşchii: PP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,8 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 310 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	CCX
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Sfârâmător de așchii	PP
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 310 m/min
Materialul sculei	Metalceramice
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire