



## KOMET® UniTurn® Cuțit pentru canelare interioară, pe dreapta, L2 = 25 mm, Ø Dmin / lățime de canelare l: 6/2 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	240162 6/2
GTIN	4047109072107
Clasa articolului	24S

### Descriere

#### Execuție:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Răcire interioară: da

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Ø cozii d: 8 mm

Adâncime maximă de retezare  $t_{max}$ : 1,8 mm

suport de prindere recomandat Cod 240100: 12/8; 16/8

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100	12/8; 16/8
Ø cozii d	8 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la $D_{min}$	6 mm
f	2,75 mm
a	5,7 mm
Adâncime maximă de retezare $t_{max}$	1,8 mm
Răcire interioară	da

Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/rot
Lungime utilă	25 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 25 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

## Accesorii

KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) Ø cozii d / Ø găurii d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) Ø cozii d / Ø găurii d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------