

**VBMT 160408, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 160408 CCX Categorie: CCX
Sfârâmător de așchii: PP
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 300 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Metaloceramice
Categorie	CCX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160408
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfârâmător de așchii	PP

Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire