


DNMG 150604, Categorie: CA315

Date comandă

Numărul de comandă	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA315
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	KG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire