

**CNMG 120408, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	KG
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	K
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	CA315
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 350 m/min

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire