

**CCMT 120408, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA315
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Strat de acoperire	acoperit

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	GK
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire