

**WNMG 080412, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Sfărâmbător de aşchii	KG
Toleranță	M
Rază la colț	1,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Categorie	CA315
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire