


CNMM 120412, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 120412 CA510 Categorie: CA510
 Sfărâmător de aşchii: PX
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm
 Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	PX
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Condiție de tăiere	continuu
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire