

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco QT, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250603 25/15  |
| GTIN               | 4045197657046 |
| Clasa articolului  | 21U           |

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Avantaj:**

**Combinați avantajele Garant eco cu cele ale înlocuirii plăcuțelor fără cheie.**

**Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.

Forța de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2525X15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 46 mm

Lungimea totală L: 117,5 mm

Portplăcuță: 259031 30

**Descriere tehnică**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Mărimea plăcuței | 15 mm |
|------------------|-------|

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| șurub pentru portplăcuță           | 259025 1                            |
| Bridă                              | 259038 7                            |
| Cod ISO Suport                     | DDJNR/L 2525X15                     |
| Lungime cap L <sub>1</sub>         | 46 mm                               |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub> | 32 mm                               |
| Portplăcuță                        | 259031 30                           |
| Plăcuță amovibilă compatibilă      | DN.. 1506..                         |
| Mărime coadă                       | 25 mm                               |
| Lungimea totală L                  | 117,5 mm                            |
| Serie                              | Eco                                 |
| Tip de utilizare                   | pe stânga                           |
| Standard                           | DIN ISO 5610                        |
| Răcire interioară                  | da                                  |
| Unghi de reglare κ                 | 93 grad                             |
| Utilizare                          | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                          | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs                         | Cuțit de strunjit                   |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Gheară de strângere  | 259351      |
| Șurub pentru portplăcuță   | 259167      |
| Gheară de strângere Tip 7  | 259038 7    |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 1   | 259025 1    |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15   | 674248 TX15 |
| Portplăcuță  | 259272      |
| Portplăcuță Tip 30   | 259031 30   |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm | 659906 500  |

