

**DC.T 11T308, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA315
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	GK
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire