

**DCMT 070208, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Categorie	CA315
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070208
Sfărâmător de așchii	GK
Materialul sculei	Carbură

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire