

**CCGT 09T301, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCGT 09T301 PR1725 Categorie: PR1725

Sfârâmător de așchii: MFP-SKS

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Toleranță	G
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	MFP-SKS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	PR1725
Aplicație secundară	P

Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T301
Avans $f$	0,03 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,1 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire