

**Garant****Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Igeltext:**

Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.

Poziționarea în interiorul intervalului gradat asigură un transfer precis al lichidului de răcire.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PDJNR/L 2020X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 33 mm

Lungimea totală L: 92 mm

Portplăcuță: 259031 12

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm

Arc	259046 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Pârghie cu articulație	259015 4
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 4
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020X11
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 12
Lungimea totală L	92 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Arc Tip 2	259046 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 12	259031 12
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Pârghie cu articulație Tip 4	259015 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 4	259018 4