

**Garant****Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Clasa articolului	21U

**Descriere****Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2025K15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 46 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 29

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Lungime cap L <sub>1</sub>	46 mm
Bridă	259038 7
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2025K15
Portplăcuță	259031 29

Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere	259351
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță	259271
Portplăcuță Tip 29	259031 29
Gheară de strângere	259350
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere Tip 6	259038 6
Gheară de strângere Tip 7	259038 7