

**DC.T 070202, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Aplicație secundară	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	G
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Sfărâmător de așchii	MFP-SKS

Categorie	PR1725
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire