

**DCMX 11T304 Wiper, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 11T304
Aplicația principală	M
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	WP
Aplicație secundară	P
Categorie	PR1725
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire