

## Garant

### Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/11mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Clasa articolului	21U

#### Descriere

##### Avantaj:

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2525M11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 48,5 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259031 8

#### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	48,5 mm
Portplăcuță	259031 8
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Bridă	259038 6
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2525M11

șurub pentru portplăcuță	259025 5
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere	259350
Portplăcuță Tip 8	259031 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	259025 5
Șurub pentru portplăcuță	259174
Gheară de strângere Tip 6	259038 6
Portplăcuță	259211